



Novometer contourmeter, Meetbereik: 95-180mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435170 95-180
GTIN	2050001951359
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

Contourmeter Novometer voor het meten van de gemiddelde binnendiameter van **ronde, ovale of regelmatig veelhoekige openingen**. Voor het meten van **elastische delen**.

Opmerking:

Uitvoering met digitaal display of met slipkoppeling voor reproduceerbare meetkracht op aanvraag. Uitvoering voor meting van buitendiameters op aanvraag. Stationaire uitvoering met tafel beschikbaar als ondersteuning voor werkstuk. Novometer met aflezing van 0,01 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aflezing	0,1 mm
Meetbereik	95 - 180 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Contourmeter

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 200 mm

022500 200