

PRYOR**Set slagcijfers, 10-delig Spiegelschrift 0 – 9, Letterhoogte: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085420 2
GTIN	5022044005983
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebe grenzing; exact centrisc h. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Spiegelschrift; d.w.z. dat het ingeslagen teken in spiegelschrift op het werkstuk verschijnt (matrijzenbouw).

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Schachtdikte	6,35
--------------	------

Letterhoogte	2 mm
totale lengte	63,5 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------