

 steinel**Temperatuurscanner HG Scan PRO, Type: 007690****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078325 007690
GTIN	4007841007690
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperatuurscanner voor meting van de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van een infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- en onderschrijding van de optimale temperatuur. Instelling in stappen van 10 °C.

HG Scan PRO met intelligente gegevensuitwisseling tussen temperatuurscanner en heteluchtpistool. Stroomvoorziening via de heteluchtpistool.

Volledige temperatuurcontrole bij het werken met temperatuurgevoelige werkstukken. De HG Scan PRO meet de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- of onderschrijding van de optimale temperatuur. Temperatuurdetectiebereik 0 – 300 °C, instelling in stappen van 10 °C.

T.b.v.:

Heteluchtpistool HG 2520 E.

Technische beschrijving

Gewicht	85 g
Temperatuurdetectiebereik	0 - 300 °C
Geschikt voor	HG 2520

Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Temperatuurscanner