

**Haakse slijper GWS, Type: 17-125INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077109 17-125INOX
GTIN	3165140820653
Artikelklasse	03C

**Omschrijving****Uitvoering:****Krachtige haakse slijper in compacte uitvoering.**

- **Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.**
- **Lange levensduur door directe koeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Hoge gebruikersbescherming door extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**

**1700 W motor met toerentalelektronica**, bijvoorbeeld ideaal voor de **bewerking van edelstaal**.

**Levering:**

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Fabrikantnummer: GWS 17-125 INOX

Wattage: 1700 W

Toerentalbereik: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 34 mm

Gewicht: 2,4 kg

**Technische beschrijving**

Maximale vibratie volgens EN	5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,4 kg
Wattage	1700 W
Maximale schijf-Ø	125 mm
Herstartblokkering	ja
Kickbackstop	ja

Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Bijzonderheid	Elektronische toerentalregeling
Fabrikantnummer	GWS 17-125 INOX
Toerentalbereik	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper