



## Compacte haakse slijpers, Type: AGV10125EK



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Artikelklasse	03M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**MILWAUKEE – compacte haakse slijper Ø 125 mm.** Compacte, krachtige haakse slijper met grote doorslijpdiepte door vlakke metalen tandwielkop.

- **Netkabel 4 m.**
- **Asvergrendeling voor snel verwisselen van schijven.**
- **Snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Herstartblokkering.**

Haakse slijper 1000 W / 125 mm, **korte uitvoering**. Inclusief spanset.

#### Levering:

Handvat, beschermkap, spanmoer.

#### Opmerking:

Alle compacte haakse slijpers met vergrendelbare schakelaar zijn uitgevoerd zonder dodemansfunctie.

### Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	125 mm
Maximale vibratie volgens EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,2 kg
Herstartblokkering	ja
Wattage	1000 W
Dodemansschakeling	nee

Fabrikantnummer	AGV10-125EK
Bijzonderheid	korte uitvoering
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	11000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Haakse slijper

---

## Accessoires

Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT
Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC