

PRYOR**Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 8
GTIN	5022044005174
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Schachtdikte	12,7
Letterhoogte	8 mm

totale lengte	89 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/L mm	085431 8/L
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/M mm	085431 8/M
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/H mm	085431 8/H
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/Q mm	085431 8/Q
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/T mm	085431 8/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/K mm	085431 8/K
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/Y mm	085431 8/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/W mm	085431 8/W
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/G mm	085431 8/G
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/& mm	085431 8/&
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/A mm	085431 8/A
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/P mm	085431 8/P
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 8/S mm	085431 8/S
	085431 8/O

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/O mm

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/B mm

085431 8/B

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/C mm

085431 8/C

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/E mm

085431 8/E

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/N mm

085431 8/N

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/Z mm

085431 8/Z

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/U mm

085431 8/U

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/I mm

085431 8/I

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/F mm

085431 8/F

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/J mm

085431 8/J

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/R mm

085431 8/R

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/X mm

085431 8/X

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/D mm

085431 8/D

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
8/V mm

085431 8/V