

 Atlas Copco

Perslucht-boormachine, Type: D2116Q



Bestelgegevens

Bestelnummer	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder.

Levering:

Inclusief **snelspanboorhouder**.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 10 mm
Geluidsproductie	82 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	600 l/min
Gewicht	1 kg
Maximaal toerental	0 - 2400 min ⁻¹
Fabrikantnummer	D2116Q

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Lengte	211 mm
Afgegeven vermogen	350 W
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Boormachine, BE 75-16