



## Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 22-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	638168 6
GTIN	4062406230845
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M20 en voor bougies.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 15 st. nr. 642220 maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Doppen voor bougies: 2 st. vergelijkbaar met nr. 642450 maat 16; 20,8

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641320 gr. 295

Verlengstukken: 2 St. nr. 641020 maat 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641620 gr. 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640190 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 62 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-30 mm

### Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
------------------	----------

Aantal delen	22
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	407 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel

---

## Accessoires

Hardschuiminlay voor assortiment 638168	630324 638168
Systeembox Type 4	630323 4