



## Meskopopname Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	303027 27
GTIN	4062406231071
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Vorm A.

#### Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname