

**Garant****GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 11×D, Systeem / schacht-Ø: DM/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 528 mm

niet spanbaar bereik S: 196 mm

Aanbevolen spanlengte: 160 mm

Montageschroevenset: 269026 3

**Technische beschrijving**

niet spanbaar bereik S	196 mm
Aanbevolen spanlengte	160 mm
Systeem	DM
Montageschroevenset	269026 3
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Totale lengte L	528 mm

geschikte wisselsnijkoppen	264838; 264839
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	11xD
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel