

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 8xD, Systeem / schacht-Ø: DM/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 408 mm

niet spanbaar bereik S: 144 mm

Aanbevolen spanlengte: 160 mm

Montageschroevenset: 269026 3

Technische beschrijving

Aanbevolen spanlengte	160 mm
niet spanbaar bereik S	144 mm
Systeem	DM
Montageschroevenset	269026 3
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Totale lengte L	408 mm

geschikte wisselsnijkoppen	264838; 264839
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	8xD
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel