

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 8xD, Systeem / schacht-Ø: DM/60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 628 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 10 mm

niet spanbaar bereik S: 230 mm

Aanbevolen spanlengte: 240 mm

Montageschroevenset: 269026 3

Technische beschrijving

Aanbevolen spanlengte	240 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	10 mm
Systeem	DM
niet spanbaar bereik S	230 mm
Montageschroevenset	269026 3
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208

Totale lengte L	628 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264838; 264839
Serie	Master Mute
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel