

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: GL/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264866, 264870 en 264874.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: GL

Aansluiting / scheidingspunt: 16 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCL

geschikte wisselplaat: CC.. 0602..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Middenverplaatsing L_3 : 11 mm

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Aanzethoek	95 graden

Totale lengte L	15,4 mm
Aansluiting / scheidingspunt	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	SCLCL
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Systeem	GL
Wisselplaatschroef	269028 38
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 38	269028 38
---------------------------------	-----------