

**Garant****Snijplaat, G: G1.1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G1.1/4
GTIN	4062406235970
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 41,91 mm

Buiten-Ø: 75 mm

Hoogte: 20 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	75 mm
Tolerantieklasse	A
Gangen per inch	11
Schroefdraad-Ø	41,91 mm

Draadafmeting	G1.1/4
Hoogte	20 mm
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		