

Garant**Snijplaat-basishouder met lengtecompensatie VDI, Schacht-ØD1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319793 40
GTIN	4062406239855
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

VDI-schacht.

Robuuste houder, alle functievlakken gehard en geslepen. Lengtecompensatie op trek en druk voor het maken van gekalibreerde buitendraden. Opname van standaard DIN-snijplaat (ronde uitvoering).

Voordeel:

- **Kostenreductie door het modulaire systeem.**
- **Alle wisselinzetstukken passen in de basishouder.**
- **Centrale koelvloeistofoevoer.**
- **Nauwkeurig, ook bij lange schroefdraden.**
- **Hoge schroefdraadkwaliteit.**

Toepassing:

Aanbrengen van buitendraad door middel van beitel. Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.

Accessoires:

Snijplaatadapter nr. 319795.

Technische beschrijving

Lengtecompensatie trek	12 mm
Lengte L	73 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Lengtecompensatie druk	4 mm
VDI-grootte	40
Ø D ₁	40 mm
Ø D ₂	70 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M12-M14	319795 M12-M14
SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M10	319795 M10
SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M3-M6	319795 M3-M6
SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M7-M9	319795 M7-M9