

Garant
eco-Gereedschapsopname vorm B7 radiaal, rechts, lang, Schacht-Ø d1: 40mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	319091 40
GTIN	4062406240738
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	40 mm
--------------------------	-------

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname