

Garant
eco-Gereedschapsopname vorm B8 radiaal, links, lang, Schacht-Ø d1: 40mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	319093 40
GTIN	4062406240752
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische beschrijving

l ₁	22 mm
----------------	-------

Schacht-Ø d ₁	40 mm
h ₂	34 mm
h ₆	42,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h ₅	48 mm
h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
l ₂	44 mm
b ₂	75,5 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname