



VDI-Afsteekhouder zwaardhoogte 32, Schacht-Ø d1: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319149 40
GTIN	2050002040052
Artikelklasse	33E

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op CNC-draaibanken Gildemeister CTX met sterrevolver.

- **Met dubbele vertanding op de VDI-schacht voor gebruik links resp. rechts.**
- **Met kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant.**
- **Klemming van het steekzwaard door middel van klemlijst.**
- **Hoogteverstelling van ± 1 mm.**

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX.

Opmerking:

Maat 30-UEK en 40-UEK met bovenhandse uitvoering.

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
L ₁	88,5 mm
Hoogte H	100 mm
Breedte B ₁	35 mm

Breedte B ₂	60 mm
Breedte B ₃	48 mm
Producttype	VDI-afsteekhouder