

Garant**Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel, 115 mm×50 m,
Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556980 80
GTIN	4045197808059
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven, robuust en **zeer flexibel** katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. **Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.**

Spaarrol in brede uitvoering 115 mm voor alle gangbare excentrische vlakschuurmachines.

Praktisch uitnemen uit het midden van de rol zorgt voor een nette werkplek en gebruik van de schuurrol zonder beschadiging tot aan het einde.

Toepassing:

Ideaal voor metaal. Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Korrelgrootte	80
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A

Spaarrollen breedte	115 mm
Spaarrollen lengte	50 m
Productnaamattribuut	115 mm×50 m
geïntegreerd afscheurmes	ja
Producttype	Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		