

**Garant**

**Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel, 50 mm × 50 m,  
Korrelgrootte: 60**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 556970 60     |
| GTIN          | 4045197808141 |
| Artikelklasse | 51E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dicht geweven, robuust en **zeer flexibel** katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. **Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.**

**Spaarrol in praktische dispenser** met zichtopening voor snelle herkenning van de vulling en met een hoogwaardig afscheurmes.

**Toepassing:**

**Ideaal voor metaal.**Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.

**Technische beschrijving**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Fijnheidsgraad   | grof   |
| Hoogte dispenser | 312 mm |
| Diepte dispenser | 312 mm |
| Slijpmiddel      | Korund |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Slijpmiddelaanduiding    | A            |
| Spaarrollen breedte      | 50 mm        |
| Spaarrollen lengte       | 50 m         |
| Productnaamattribuut     | 50 mm × 50 m |
| geïntegreerd afscheurmes | ja           |
| Producttype              | Schuurlinnen |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | beperkt geschikt |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |