

**Garant****Wisselplaat voor magneetgrijper, PA, Ø / hoogte: 120/20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	358716 120/20
GTIN	4062406241827
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaat in polyamide PA6.

**Toepassing:**

Aanbrengen van de tegencontour van het voltooid werkstuk voor vormgebonden afdraaien (max. 50 omw./min.) en het transport van het onderdeel. Verbinding met de magneetgrijper via 4 schroeven.

**Opmerking:**

De wisselplaten kunnen ook zelf worden vervaardigd. Naast de verspanende plaatsing van werkstukgeometrieën kunnen ook additieve drukmethodes worden toegepast.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Hoogte H <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	90 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	7 mm
Producttype	Magnetische grijper