

**Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 100, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307517 8
GTIN	4062406242053
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

- **Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).**
- **Voor boren, ruimen en frezen.**

**Accessoires:**

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

**Opmerking:**

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

**Technische beschrijving**

L <sub>3</sub>	26 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Schroefdraad M	M6
Verstelafstand V	10 mm

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69882-7
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

---

## Accessoires

Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 8 mm	343720 8
---	----------