

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301154 22 |
| GTIN | 4062406242145 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Afkoppellengte A-maat | 200 mm |
| Doorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| Buiten-Ø D | 48 mm |
| Freesdoornlengte L ₄ | 19 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 |
| Span-Ø D ₁ | 22 mm |
| Opname | SK 50 A = 200 |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Meskopopname |