



Weefselversterkt plakband, olijfgroen, Breedte x lengte (mm x m): 50X50



Bestelgegevens

Bestelnummer	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Type plakband: eenzijdig

Lijm: Natuurrubber

Dikte: 0,3 mm

Technische beschrijving

Dragermateriaal	Weefsel
Weefselfijnheid	59 mesh
Opslagtemperatuur	20 °C

Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Liner aanwezig	nee
Rekbaarheid	12,5 %
Dikte	0,3 mm
Minimale houdbaarheid	12 maand
Trekvastheid	5,8 N/mm
Kleur	groen
Lijm	Natuurrubber
Kleefkracht op staal	0,33 N/mm
temperatuurbestendig tot	40 °C
Lengte	50 m
Breedte	50 mm
Type plakband	eenzijdig
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Afplakken
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Productnaamattribuut	olijfgroen
Producttype	Plakband