



Fijn crêpeplakband, set, naturel, Breedte x lengte (mm x m): 48X50



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083769 48X50 |
| GTIN | 4062406242251 |
| Artikelklasse | 02A |

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.

Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Lijm: Natuurrubber

Dikte: 0,14 mm

Aantal tapes: 5

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Dikte | 0,14 mm |
| Trekvastheid | 3 N/mm |
| Liner aanwezig | nee |
| Rekbaarheid | 10 % |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Toepassing | Bundelen |
| Toepassing | Maskeren |
| Toepassing | Afplakken |
| Toepassing | Fixeren |
| Breedte | 48 mm |
| Kleefkracht op staal | 0,32 N/mm |
| Lijm | Natuurrubber |
| Dragermateriaal | Crêpe |
| Type plakband | eenzijdig |
| temperatuurbestendig tot | 60 °C |
| Aantal tapes | 5 |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | naturel |
| Opslagtemperatuur | 20 °C |
| Minimale houdbaarheid | 12 maand |
| Magazijn luchtvochtigheid | 50 % |
| Producttype | Plakband |