



**Weefselversterkt plakband, rood, Breedte x lengte (mm x m): 38X25**



**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Artikelklasse	02A

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

**Advies:**

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Type plakband: eenzijdig

Lijm: Natuurrubber

Dikte: 0,3 mm

**Technische beschrijving**

Lijm	Natuurrubber
Lengte	25 m
Kleefkracht op staal	0,33 N/mm

Minimale houdbaarheid	12 maand
Liner aanwezig	nee
Trekvastheid	5,8 N/mm
temperatuurbestendig tot	40 °C
Breedte	38 mm
Dikte	0,3 mm
Opslagtemperatuur	20 °C
Rekbaarheid	12,5 %
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Kleur	rood
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Type plakband	eenzijdig
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Afplakken
Dragermateriaal	Weefsel
Weefselfijnheid	59 mesh
Productnaamattribuut	rood
Producttype	Plakband