

**Weldonhouder vorm AD, SK 40 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300205 25 |
| GTIN | 4062406242565 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|------------|
| Buiten-Ø D | 65 mm |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 25 |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Span-Ø D ₁ | 25 mm |
| Opname | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | AD |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm | 309900 25 |
|---|-----------|