

**HOLEX****Weldonhouder vorm AD met koelkanaalboringen, SK 40 kort, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300225 10
GTIN	4062406242619
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Met koelkanaalboringen. Niet afsluitbaar.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	35 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Reservespanschroef nr. 309900	10
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------