

**Weldonhouder vorm AD, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300245 20
GTIN	4062406242770
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glaspargelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	52 mm
Reservespanschroef nr. 309900	20
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------