

HOLEX**Weldonhouder vorm AD met koelkanaalboringen, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300255 6
GTIN	4062406242787
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Met koelkanaalboringen. Niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Reservespanschroef nr. 309900	6
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	AD
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------