

**Weldonhouder vorm AD, SK 50 A = 100, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 300335 6      |
| GTIN          | 4062406243180 |
| Artikelklasse | 32A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 6 mm          |
| Buiten-Ø D                    | 25 mm         |
| Afkoppellengte A-maat         | 100 mm        |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 6             |
| Opname                        | SK 50 A = 100 |
| Norm                          | DIN 6359      |
| Opnamenorm                    | ISO 7388-1    |
| Vorm                          | AD            |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

---

## Accessoires

|  |          |
|--|----------|
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|