

**Weldonhouder vorm AD, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300355 10
GTIN	4062406243289
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	35 mm
Reservespanschroef nr. 309900	10
Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Opname	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------