

Garant

Krimphouder, slank, lang 4°30', met koelkanaalboringen, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	308337 12
GTIN	4062406243746
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

- buitenafschuining 4°30'.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboringen.

Toepassing:

- Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Ø D ₂	18 mm
Buiten-Ø D	33 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/308337-12>