

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, PSC 40 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308543 16
GTIN	4062406243807
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en frezen met dwarsseuf.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout nr. 309860.  
Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885; 309893.

**Technische beschrijving**

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Buiten-Ø D	38 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Afkoppellengte A-maat	32 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Opname	PSC 40 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

---

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------------	-----------