

Mahr**Digitale beugelschroefmaat IP65 set 3-delig, Meetbereik: 0-25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421316 0-25
GTIN	4067263132981
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3x beugelschroefmaat 421315 gr. 0-25

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	Knoopcel
Maximale afwijking	2 µm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B1
Aflezing	0,00005 inch
Spindel-Ø	6,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding

Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Gevoeligheidsratel	ja
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 3X25 mm	022000 3X25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 3X25 mm	022010 3X25

Accessoires

Digitale beugelschroefmaatIP65 Meetbereik 0-25 mm	421315 0-25
---	-------------