

Garant**ER-hydrospantang met dopmoer ER32, Ød: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319743 12
GTIN	4062406244057
Artikelklasse	31W

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge flexibiliteit, voor gebruik bij het draaien in statische spantanghouder, maar ook bij aangedreven gereedschap. Uitstekende rondloopeigenschappen.

Voor aangedreven gereedschap met buitendraad.

Voordeel:

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfecte centrering.**

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

Technische beschrijving

Ø d	12 mm
Schroefdraad M	M40×1,5
Lengte L	58,3 mm
Ø d ₂	50 mm

Producttype

Spantang