

**Garant****ER-hydrospantang met buitendraad ER32, Ød: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319747 20
GTIN	
Artikelklasse	31W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoge flexibiliteit, voor gebruik bij het draaien in statische spantanghouder, maar ook bij aangedreven gereedschap. Uitstekende rondloopeigenschappen.

Voor aangedreven gereedschap met binnendraad.

**Voordeel:**

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfecte centrering.**

**Toepassing:**

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

**Technische beschrijving**

Lengte L	58,3 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
Ø d	20 mm
Schroefdraad M	M40×1,5

Producttype

Spantang