

**Garant****Draadreeskop, met schroefdraad, Ø D: 23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218110 23
GTIN	4062406245238
Artikelklasse	21R

**Omschrijving****Toepassing:**

- **Voor grote en diepe schroefdraden.**
- **Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.**
- **Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.**
- **Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.**
- **Geringe snijdruk.**

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	14 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	19,2 mm
Werk-Ø D	23,3 mm
Plaatafmeting	11
Opnamedraad	M10
Wisselplaatschroef	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kraag-Ø $D_1$	18 mm
$L_2$	5,2 mm
Aantal spaangroeven	2

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

---

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX8	659922 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200