

**Garant****Draadreeskop, met schroefdraad, Ø D: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218110 26
GTIN	4062406245245
Artikelklasse	21R

**Omschrijving****Toepassing:**

- **Voor grote en diepe schroefdraden.**
- **Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.**
- **Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.**
- **Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.**
- **Geringe snijdruk.**

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	25,2 mm
Afkoppellengte $L_1$	20 mm
Aantal snijkanten $Z$	3
Werk-Ø $D$	26,5 mm
Opnamedraad	M12
Wisselplaatschroef	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kraag-Ø $D_1$	21 mm
$L_2$	5,2 mm
Aantal spaangroeven	3

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX8	659922 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200