

Garant**eco-Afsteekhouder axiaal, rechts, PSC 63, voor zwaardhoogte H: 32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 318907 32 |
| GTIN | 2050002039544 |
| Artikelklasse | 36D |

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van steekzwaarden met koelmiddeloverdracht van alle gangbare producenten. Niet-benodigde overdrachtgaten kunnen met de meegeleverde bouten worden afgesloten. Inclusief kogelspuitmond.

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------------|
| voor zwaardhoogte H | 32 mm |
| Buiten-Ø D | 96 mm |
| Punt-middenverplaatsing f | 32,5 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm |
| Opname | PSC 63 |
| Opnamenorm | ISO 26623-2 |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Afsteekhouder |

