



Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 50 kort, MK binnen: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	301185 2
GTIN	4062406252205
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten fijn glaspargelgestraald.

- **Binnen en buiten geslepen.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Morseconus binnen	2
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

