



Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 50 kort, MK binnen: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	301185 3
GTIN	4062406252212
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten fijn glaspargelgestraald.

- **Binnen en buiten geslepen.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	40 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Morseconus binnen	3
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

