



Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 40 kort, MK binnen: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	301165 4
GTIN	4062406252199
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Binnen en buiten geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Morseconus binnen	4
Afkoppellengte A-maat	95 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

