



Reduceerhuls voor MK-schacht Vorm A, SK 50 kort, MK binnen: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	301255 2
GTIN	4062406252274
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Binnen en buiten geslepen.
- Met Balluff-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten- \emptyset D: 32 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten- \emptyset D	32 mm
Morseconus binnen	2
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 8 \mu\text{m}$

Producttype

Opname-adapter