

**Reduceerhuls voor MK-schacht Vorm A, SK 40 kort, MK binnen: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301245 4
GTIN	4062406252267
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Binnen en buiten geslepen.**
- **Met balluff/Rfid-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	95 mm
Morseconus binnen	4
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

