



## Reduceerhuls voor MK-schacht Vorm A, SK 50 kort, MK binnen: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	301255 3
GTIN	4062406252281
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Binnen en buiten geslepen.
- Met Balluff-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Buiten- $\varnothing$  D: 40 mm

### Technische beschrijving

Morseconus binnen	3
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Buiten- $\varnothing$ D	40 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 8 \mu\text{m}$

Producttype

Opname-adapter