

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×20G, Voor gereedschapsschachten: C5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970708 C5
GTIN	4062406252663
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 49

Hartafstand A: 85 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

Technische beschrijving

Hartafstand A	85 mm
Hoogte zonder gereedschapsoptnames	60 mm
Aantal gereedschapsoptnames	49

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Productnaamattribuut	26×20G
Producttype	Schuiflade-inzet

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type C5	947390 C5
-----------------------------	-----------