

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×20G, Voor gereedschapsschachten: VDI20****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 970708 VDI20  |
| GTIN          | 4062406252625 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoepnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Hoogte zonder gereedschapsoepnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoepnames: 77

Hartafstand A: 69 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

**Technische beschrijving**

|   |       |
|---|-------|
| Aantal gereedschapsoepnames             | 77    |
| Hoogte zonder gereedschapsoepnames      | 60 mm |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20    |

|  |                  |
|--|------------------|
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26               |
| Hartafstand A                            | 69 mm            |
| Nuttig ladeoppervlak in G                | 26×20            |
| Productnaamattribuut                     | 26×20G           |
| Producttype                              | Schuiflade-inzet |

---

## Accessoires

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Kunststof inzetstuk Type VDI20 | 947390 VDI20 |
|--------------------------------|--------------|