

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×20G, Voor gereedschapsschachten: HSK80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970708 HSK80
GTIN	4062406252724
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 23

Hartafstand A: 120 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

**Technische beschrijving**

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Hoogte zonder gereedschapsoptnames	60 mm
Hartafstand A	120 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Aantal gereedschapsopnames	23
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Productnaamattribuut	26×20G
Producttype	Schuiflade-inzet

---

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK80	947390 HSK80
--------------------------------	--------------