

Garant**Draadreeskop, met schroefdraad, Ø D: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218110 17
GTIN	4062406252328
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Toepassing:**

- **Voor grote en diepe schroefdraden.**
- **Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.**
- **Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.**
- **Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.**
- **Geringe snijdruk.**

Technische beschrijving

Werk-Ø D	16,75 mm
Aantal snijkanten Z	1
Totale lengte L _{totaal}	22,2 mm
Plaatafmeting	11
Afkoppellengte L ₁	17 mm
Opnamedraad	M8
Wisselplaatschroef	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kraag-Ø D ₁	13 mm
L ₂	5,2 mm
Aantal spaangroeven	1

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX8	659922 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200